

# DIE WELT VON **WINBAG®**

*- pump it up..!*



## **WINBAG® CONNECT**

Verbinden Sie nach Bedarf mehrere Kissen.  
Passen Sie Ihr WINBAG®-Erlebnis  
individuell an!

**KLICK!**



## **WINBAG® MINI**

Für schmale,  
enge Zwischenräume.



## **WINBAG® MAX**

Groß, praktisch und besonders leistungsstark!  
Einfach zu konfigurieren  
und auszurichten.



1993 Konzept wird von einem dänischen Installateur erfunden

1994 Welteinführung bei einer dänischen Fachmesse

2006 Erste Fachmesse außerhalb Dänemarks

2009 Spezielles WINBAG-Smiley-Logo wird eingeführt

2014 WINBAG wird vom Magazin „CabinetMaker+FDM“ als bestes Werkzeug ausgezeichnet


2015 Auszeichnung „Weltweit beste Produktneueheit“ bei der National Hardware Show  
Gewinner des „Pro Tools Innovation Awards“

2016 Ausgezeichnet als „Innovativstes Bauprodukt“ und „Bestes Produkt der Messe“ bei der International Builders Show  
„Beste Produktneueheit“ bei der Lumber and Building Material Expo

2017 Einführung von WINBAG CONNECT (Patent angemeldet)  
WINBAG CONNECT gewinnt den REDDOT Design Award

2018 Einführung von WINBAG MINI

2019 Einführung von WINBAG MAX  
WINBAG CONNECT gewinnt den „Innovationspreis Architektur + Bauwesen“



## BESCHIEDENE ANFÄNGE

Die Grundidee stammt von einem dänischen Tischler. Er erfand und patentierte den aufpumpbaren Luftkeil im Jahr 1993. Damals arbeitete er auf einer Baustelle, wo er sich beim Einbau von großen, schweren und teuren Mahagoni-Fenstern abmühte. Da kam ihm die Idee, dass Luft unter Druck nicht nur äußerst leistungsstark, sondern auch sehr präzise sein kann. Das war der Beginn des heute weltberühmten WINBAG®. Noch heute wird der WINBAG® in Dänemark/Europa hergestellt. Er steht für allerbeste Qualität.

## SO FUNKTIONIERT DER WINBAG®

Durch das faserverstärkte Material ist der WINBAG® robust und langlebig. Gleichzeitig ist er sehr schonend zur Umgebung und hinterlässt weder Spuren noch Kratzer. Die rutschfeste Oberfläche verhindert, dass das Luftkissen beim Gebrauch verrutscht. Dank der speziell entwickelten Handpumpe und des Ablassventils lässt es sich intuitiv und mühelos mit nur einer Hand bedienen. So haben Sie die lang ersehnte zusätzliche Hand frei! Zudem kann eine Aufgabe, die in der Regel zwei Personen erfordert, dadurch oft allein erledigt werden. Alle täglich anfallenden Hebe-, Nivellier-, Einstell- und Positionierungsarbeiten lassen sich insgesamt einfacher und ergonomischer durchführen.

## EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR DEN WINBAG®



- Montieren von Fenstern
- Einbauen von Türen
- Ausrichten von Schränken
- Positionieren von Geräten
- Anbringen von Glasteilen
- und vieles mehr ...

## WINBAG® MAX

Die größte und leistungsstärkste Ausführung bietet eine Tragkraft von bis zu 250 kg! Dank des 150 cm langen Schlauchs ist der WINBAG® MAX auch an schwer zugänglichen Stellen und aus verschiedenen Arbeitspositionen einsetzbar. Am Schlauch ist ein spezieller Saugnapf angebracht, mit dem sich die leistungsstarke Handpumpe in einer bequemen Position anbringen lässt.

Abmessungen: 24 × 24 cm  
Belastbarkeit: 250 kg pro WINBAG®  
Einsatzspanne: 2–70 mm



## WINBAG® CONNECT

Der WINBAG® CONNECT ist das beliebteste und vielseitigste Produkt in unserem Sortiment. Er ist mit einem Verbindungsstück ausgestattet, mit dem mehrere Kissen des Typs WINBAG® CONNECT beliebig aneinander geklickt werden können – je nach spezifischer Aufgabe. Mit jedem Kissen, um das Sie das System erweitern, wird auch die Tragkraft erhöht. So können Sie bis zu 450 kg stemmen!

Abmessungen: 16 × 16 cm  
Belastbarkeit: 135 kg pro WINBAG® \*)  
Einsatzspanne: 2–50 mm



## WINBAG® MINI

Dieses kleine, handliche Produkt ist perfekt geeignet für schmale und enge Zwischenräume. Schnell und einfach: Nur wenige Pumpstöße sind nötig, bis die kompakte Ausführung eine maximale Hebeleistung erreicht.

Abmessungen: 10 × 16 cm  
Belastbarkeit: 70 kg pro WINBAG®  
Einsatzspanne: 2–40 mm  
Material: Faserverstärktes Material



Das WINBAG®-Sortiment wird laufend erweitert!



# VON WINBAG®-ANWENDERN AUS ALLER WELT



ACHTUNG: Sämtliche WINBAG®-Produkte sind stets als zusätzliche Hilfsmittel zu betrachten. Dabei müssen die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für den Arbeitsbereich befolgt werden. Der WINBAG® erzeugt einen starken Druck auf seine Umgebung. Daher ist beim Aufpumpen und Entleeren Vorsicht geboten. Wenn der WINBAG® vollständig aufgepumpt ist, hat er eine runde Form, von der Elemente aus einer relativ hohen Position möglicherweise herunterrutschen oder -rollen können. Der Druck im Kissen nimmt während des Gebrauchs langsam ab. Zudem kann der WINBAG® sich plötzlich entleeren, wenn er z. B. mit scharfen Gegenständen wie Schrauben und Bohrern beschädigt wird. Vergewissern Sie sich daher immer, dass Elemente, die durch den WINBAG® fixiert oder abgetrennt werden, auch auf andere Weise gesichert sind. Achten Sie beim Aufpumpen und Entleeren des WINBAG® darauf, dass sich keine Körperteile wie Finger oder Zehen zwischen dem WINBAG® und seiner Umgebung und/oder zwischen den Elementen befinden, die in Position gehalten werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass dies auch für alle Personen gilt, die sich in der Nähe aufhalten. Sie dürfen nicht zu nahe an den Elementen stehen, für die der WINBAG® verwendet wird. Der WINBAG® darf nur von Hand mit der Gummihandpumpe bedient werden. Verwenden Sie niemals Druckluft zum Aufpumpen des WINBAG® und verändern Sie niemals den Originalzustand des WINBAG®. Die angegebene Höchstlast pro WINBAG® darf niemals überschritten werden, auch wenn mehrere WINBAG® gleichzeitig verwendet werden (siehe hierzu die Angaben für WINBAG® CONNECT). Beachten Sie bei der Verwendung des WINBAG® die örtlichen Bauvorschriften und alle anderen relevanten Gesetze. WINBAG® ist ein eingetragenes Warenzeichen.